



Cartucho 3M™ D8006

Para piezas faciales serie 3M™ Secure Click™

Descripción

Los cartuchos 3M™ D8006 usados únicamente en piezas faciales de la serie 3M™ Secure Click™ están aprobados para la protección respiratoria contra múltiples gases y vapores (ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, metilamina, formaldehído, fluoruro de hidrógeno).

El estilo de inserción 3M™ Secure Click™ permite una conexión rápida y sencilla de los cartuchos, tan solo alineándolos con las conexiones de la pieza facial y presionando hasta que se escuche un "click". Su posición en el respirador (alineado hacia la parte posterior) ofrece un amplio campo de visión al usuario.

Los cartuchos 3M™ Secure Click™ utilizan tecnología de doble flujo de aire para facilitar la respiración. Dos cartuchos de doble flujo en cada pieza facial se combinan para crear cuatro rutas de flujo de aire, siendo el primer sistema de cartuchos de cuádruple flujo del mundo, proporcionando mayor respirabilidad y comodidad.

Aplicaciones

Apropiado para diversas aplicaciones industriales con exposición a múltiples gases y vapores, tales como:

- Pintura (disolventes)
- Reducción de aluminio
- Fabricación de productos químicos
- Petroquímica
- Minería
- Residuos orgánicos
- Entre muchas otras más

Estándares y aprobaciones

Aprobado por National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de los Estados Unidos, según la 42CFR84.

Dicha aprobación se otorga al conjunto completo de pieza facial y sus diferentes medios filtrantes (filtros o cartuchos), del mismo fabricante. Es por ello que no debe usarse este cartucho con piezas faciales de diferentes fabricantes, y/o que no hayan sido parte inicial del conjunto aprobado por NIOSH.

Características

Color: Negro con etiqueta verde oliva (letras negras)

Peso aproximado: 105 g aprox.

Elemento filtrante: Carbón activado tratado

Presentación: Caja contenedora con 30 pares de cartuchos

Piezas faciales compatibles

Estos cartuchos son compatibles únicamente con las piezas faciales de la serie 3M™ Secure Click™, en cualquiera de sus tres tallas.



ID:16950 16

Limitaciones de uso

No usar en ambientes donde la concentración de contaminantes supere 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con piezas faciales de media cara, o 50 veces el límite de exposición permisible (PEL) con piezas faciales de cara completa. Seguir las regulaciones locales vigentes o el límite de exposición ocupacional que sea más exigente.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %

No usar en atmósferas desconocidas o inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH)

Este cartucho no suministra oxígeno

No retiene partículas, a menos que se combine con filtros de partículas aprobados

Recomendaciones de uso y mantenimiento

Los cartuchos 3M™ D8006 no requieren limpiarse, sacudirse, lavarse, desinfectarse, aplicar aire o cualquier otra manipulación que pueda afectar la estructura externa o interna de los mismos. Se deben guardar en ambiente limpio y seco (idealmente hermético), alejado de la luz solar y contaminantes ambientales.

Reemplazar los cartuchos de acuerdo con un programa de cambio establecido o antes si el usuario, usando correctamente la pieza facial, detecta olor, sabor o irritación proveniente de los contaminantes, o si se observa cualquier deterioro que afecte su desempeño.

No se deben realizar reparaciones ni mantenimiento en el producto.

Almacenamiento

Guardar los cartuchos en el embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.

Validez

Tiempo máximo de almacenamiento de 5 años, antes de iniciar su uso, contados a partir de la fecha de fabricación.

Utilizar el cartucho antes de la fecha de caducidad ("Use by") impresa en el embalaje de los cartuchos.